

## SIMPLEX 軟面槌・超塑性/軟金屬；帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄

3779.050



### 產品描述

SIMPLEX 3779系列配有超塑/軟金屬嵌件組合。超塑性插入件（3207系列）比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。銀色軟金屬插入件（3209系列）由鋁製成，堅硬，耐熱，可替代經典的鉛錘。

黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。該版本的尺寸從D30mm到D80mm不等，可以作為大錘（3779.081）使用。

#### 產品特點：

- SIMPLEX軟面槌具有超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）/軟金屬（銀，硬，耐熱）的插入件組合。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 可提供D30mm至80mm以及大鐵鎚（3779.081）。

### 應用區域

汽車和卡車行業的組裝和維修工作、模具製造、工廠建造、外殼組裝

### 材質

#### 把手

- 玻璃纖維套上橡膠把手

#### 入子 1

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

#### 入子 2

- 軟金屬，銀色
- 硬
- 耐熱

#### 外殼

- 強化鑄鐵，黑色

### 訂單資訊

尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
Ø 50   135   335	335 x 135 x 50	1550	4030618305118	AAA905c002	21-04-09-16   3779.050

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

#### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。