

BASEPLEX 入子 · 醋酸纖維素，紅色

3966.025



產品描述

BASEPLEX醋酸纖維素插入物（3966系列），其硬度大約為0.68 Shore D是硬質刀片。防油和防油，該紅色插件的尺寸範圍從D25mm到D50mm。

產品特色:


- BASEPLEX醋酸纖維素插件
- 紅色的
- 硬的
- 耐油脂
- 尺寸從D25mm到D50mm

材質

入子

- 醋酸纖維素，紅色
- 硬
- 油和油脂抗性

訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
25	27 x 27 x 25	13	4030618304180	AAA905c002	21-04-09-16	3966.025

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。