

## 定位扣件 · 單一作動 - 遵守 NAS / MS17984 規範

4210.D07



### 產品描述

符合 MS17984 / NAS1333 - 1343 的球鎖銷用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。快速輕鬆地解鎖頻繁重複的連接。

球鎖定銷 (快速釋放銷) 是根據航空規範 MS / NAS 所生產而成，並經過 NAS 1332 測試。

表面處理：

- 依據AMS2700對所有不銹鋼零件進行鈍化
- 依據MIL-A-8625對所有鋁零件進行陽極氧化

熱處理：

- 套筒：洛氏威爾硬度40分鐘 (AMS2759, 條件H900)
- 銷釘：洛氏威爾硬度40分鐘 (AMS2759, 條件H900)
- 珠子：洛氏威爾硬度58-62分鐘 (AMS2759)

### 材質

本體

- 不銹鋼，沉澱硬化，鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

銷釘

- 不銹鋼，沉澱硬化，鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

彈簧

- 不銹鋼，鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM-A-313)

把手

- 3/8" 起 - 鋁，黑色陽極氧化 - 鋁合金 6061-T6 (規格 AMS-QQ-A200/8)

鑰匙環

- 不銹鋼，鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM A-313/A313M)

按鈕

- 不銹鋼，鈍化 - CRES 303 (規格 ASTM A484/484M)

球

- 不銹鋼，沉澱硬化，鈍化 - CRES 440C (規格 AMS5630)

### 操作

定位扣件，單作用自鎖。按下按鈕解鎖珠子。

### 更多資訊

### 注意事項

所有其他尺寸可根據要求提供。

未列出但符合標準的其他直徑/長度組合可根據客戶要求在短時間內生產。



特殊的樣式歡迎洽詢。

- 本產品以INCH尺寸製造。

### 圖面



訂單資訊

公稱直徑 A	A min	A max.	夾合 長度 L +0,02 0	尺寸								定位孔 max.	剪力抵抗 力，加倍的 min	 min   max.		 [g]	標準描述	品號	
				B ±0,005	C 0 -0,04	D max.	E max.	F max.	G max.	H min	[英吋]			[lbF]	[°F]				
[英吋]	[英吋]	[英吋]	[英吋]																
3/8	0,372	0,3735	0,7	0,44	0,36	0,39	0,57	1,135	1,04	0,62	0,379	20.700	-65	200	31,8	MS17984C607 / NAS1336A3C07D	4210.D07		

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。