



訂單資訊

| 公稱直徑<br>A | A<br>min | A<br>max. | 夾合<br>長度<br>L<br>+0,02<br>0 | 尺寸          |                 |           |           |           |           |          |           | 定位孔<br>max. | 剪力抵抗<br>力，加倍的<br>min | 溫度   |      | 標準描述 | 品號                             |          |
|-----------|----------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|----------------------|------|------|------|--------------------------------|----------|
|           |          |           |                             | B<br>±0,005 | C<br>0<br>-0,04 | D<br>max. | E<br>max. | F<br>max. | G<br>max. | H<br>min | K<br>max. |             |                      | min  | max. |      |                                |          |
| [英吋]      | [英吋]     | [英吋]      | [英吋]                        | [英吋]        |                 |           |           |           |           |          |           | [英吋]        | [lbf]                | [°F] |      | [g]  |                                |          |
| 1/4       | 0,247    | 0,2485    | 3                           | 0,289       | 0,29            | 0,31      | 0,5       | 1,8       | 1,27      | 0,76     | 0,34      | 0,254       | 9.200                | -65  | 200  | 36,6 | MS17986C430 /<br>NAS1334A5C30D | 4212.B30 |

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。