

定位扣件·單一作動 - 遵守 NAS / MS 17986 規範

4212.D11



產品描述

球鎖定銷是根據 MS17986 / NAS1333-1343 用於快速緊固，鎖緊，調整，改變和保護。快速和輕鬆的解鎖設計以利頻繁重複的連接使用。

球鎖定銷 (快速釋放銷) 是根據航空規範 MS / NAS 所生產而成，並經過 NAS 1332 測試。

表面處理：

- 依據AMS2700對所有不銹鋼零件進行鈍化
- 依據MIL-A-8625對所有鋁零件進行陽極氧化

熱處理：

- 套筒：洛氏威爾硬度40分鐘 (AMS2759, 條件H900)
- 銷釘：洛氏威爾硬度40分鐘 (AMS2759, 條件H900)
- 珠子：洛氏威爾硬度58-62分鐘 (AMS2759)

材質

本體

- 不銹鋼，沉澱硬化，鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

銷釘

- 不銹鋼，沉澱硬化，鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

彈簧

- 不銹鋼，鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM-A-313)

把手

- 鋁，黑色陽極氧化 - Alum.Alloy 380 (規格 ASTM B85/B85)

鑰匙環

- 不銹鋼，鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM A-313/A313M)

按鈕

- 不銹鋼，鈍化 - CRES 303 (規格 ASTM A484/484M)

球

- 不銹鋼，沉澱硬化，鈍化 - CRES 440C (規格 AMS5630)

操作

定位扣件，單作用自鎖。按下按鈕解鎖珠子。

更多資訊

注意事項

所有其他尺寸可根據要求提供。

未列出但符合標準的其他直徑/長度組合可根據客戶要求在短時間內生產。

特殊的樣式歡迎洽詢。

- 本產品以INCH尺寸製造。

圖面



訂單資訊

| 公稱直徑 A | A min | A max. | 夾合 長度 L +0,02 0 | 尺寸 | | | | | | | | 定位孔 max. | 剪力抵抗 力，加倍的 min | 溫度 | | 重量 [g] | 標準描述 | 品號 |
|-----------|----------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|----------------------|------|------|-----------|--------------------------------|----------|
| | | | | B ±0,005 | C 0 -0,04 | D max. | E max. | F max. | G max. | H min | K max. | | | min | max. | | | |
| [英吋] | [英吋] | [英吋] | [英吋] | [英吋] | | | | | | | | [英吋] | [lbf] | [°F] | | [g] | | |
| 3/8 | 0,372 | 0,3735 | 1,1 | 0,44 | 0,365 | 0,39 | 0,625 | 2,03 | 1,45 | 0,85 | 0,39 | 0,379 | 20.700 | -65 | 200 | 47 | MS17986C611 / NAS1336A5C11D | 4212.D11 |

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。