


定位部分

EH 1048.400 - EH 1148.400




產品描述


材質

- 鋼，表面硬化，研磨


圖面



訂單資訊

系統	尺寸									螺絲用	y		品號
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	[mm]				
V40	10	20	50	31	13	2,6	21	17,0	M 6	6	165	1048.400	
V70	14	34	88	54	22	6,0	39	26,5	M12	12	834	1148.400	

應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。