

支撐夾鉗 · 定位

EH 1702.




產品描述

- 用於安裝各種下拉楔形零件 (品號1703.300-1703.400)，萬用夾具組 (品號 1702.600)，夾具螺栓 (品號1702.710-1702.780)
- 前表面可以被用作夾緊表面 (硬化和研磨) 支撐鉗，可移動的，振盪 (品號1702.200)
- 夾緊不平的工件
- 為了彌補非平行夾持面供貨時不帶楔形零件，夾具組和夾具螺栓。



材質

- 鋼，硬化


圖面



圖片 1



圖片 2



訂單資訊

夾鉗寬度 [mm]	尺寸				[kg]	品號
	b	l [mm]	h	c		
夾爪, 固定 – 相片 1						
125	189	104	20	24	3	1702.100
Jaw, movable – 相片 2						
125	189	97	20	24	3	1702.200

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。