

定位柱 · 陶瓷球和槽，不銹鋼A4 EH 22050.



產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。
不銹鋼 A4 版本保證最高的耐蝕保護。

陶瓷珠的特色:

- 高度耐衝擊
- 耐磨
- 抗磁性
- 電氣絕緣

材質

本體

- 不銹鋼A4，不易起化學反應

珠子

- 陶瓷的

彈簧

- 不銹鋼A4，不易起化學反應

特性

標準彈簧荷重: 無標示

重彈簧荷重: 以兩條線標示



Standard spring load



Heavy spring load

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -
分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- 定位柱, 附可移動陶瓷球和槽, 不銹鋼 A4
- 定位器, 附鑽孔, 用於定位柱
- 定位器, 光滑, 用於伍全定位柱
- 托座, 用於定位柱

圖面



訂單資訊


d ₁	尺寸			行程 s	彈簧荷重 ¹⁾		max. [°C]	[g]	品號
	d ₂	l	n		F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]									
不銹鋼, 標準彈簧荷重									
M 4	2,5	9	0,6	0,8	8,5	14	250	0,4	22050.1404
M 5	3,0	12	0,8	0,9	8,0	14	250	0,9	22050.1405
M 6	3,5	14	1,0	1,0	11,0	18	250	1,6	22050.1406
M 8	4,5	16	1,2	1,5	18,0	31	250	3,4	22050.1408
M10	6,0	19	1,5	2,0	24,0	45	250	6,2	22050.1410
M12	8,0	22	2,0	2,5	26,0	49	250	9,6	22050.1412
M16	10,0	24	2,0	3,5	41,0	86	250	21,0	22050.1416

¹⁾ 統計平均值

d ₁	尺寸			行程 s [mm]	彈簧荷重 ¹⁾		max. [°C]	 [g]	品號
	d ₂	l	n		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]			
不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重									
M 4	2,5	9	0,6	0,8	12,0	18	250	0,4	22050.1604
M 5	3,0	12	0,8	0,9	15,0	22	250	1,0	22050.1605
M 6	3,5	14	1,0	1,0	19,0	28	250	1,6	22050.1606
M 8	4,5	16	1,2	1,5	36,0	62	250	3,5	22050.1608
M10	6,0	19	1,5	2,0	57,0	104	250	6,3	22050.1610
M12	8,0	22	2,0	2,5	61,0	110	250	9,6	22050.1612
M16	10,0	24	2,0	3,5	68,0	142	250	21,0	22050.1616

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。