

定位柱·平滑、軸環和球體、自行鉗緊

EH 22080.



產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。
由於自夾持,定位柱可以平衡孔位公差至 0.2 mm. 得以降低加工成本.

材質

本體
• 熱塑性 POM, 黑色

珠子
• 不鏽鋼, 硬化
• 得林白塑膠 (POM)

彈簧
• 不銹鋼

組裝

本體的彈性設計使得手動固定或頂部固定成為可能.

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試, 以得知其彈簧的範圍和作用。


參考

分度阻力的計算, 請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- 定位柱, 光滑, 有軸環
- 定位器, 附鑽孔, 用於定位柱
- 定位器, 光滑, 用於伍全定位柱
- 定位柱, 平滑, 帶有軸環以及滾珠, 自動夾持 - INCH

圖面



訂單資訊

d ₁ +0,1	d ₂	尺寸			行程 s [mm]	彈簧荷重 ¹⁾		溫度		定位孔 D ₁ +0,2 [mm]	重量 [g]	品號
		d ₃ [mm]	l ₁ ±0,2	l ₂ ~		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]	min [°C]	max. [°C]			
熱塑性本體, 不鏽鋼珠												
4	3,0	4,6	5,0	1,0	0,8	3,0	6,5	-30	50	4	0,2	22080.0704
5	4,0	5,6	6,0	1,0	1,0	6,0	9,4	-30	50	5	0,4	22080.0705
6	5,0	6,5	7,0	1,0	1,6	6,2	12,6	-30	50	6	0,7	22080.0706
8	6,5	8,5	9,0	1,0	1,9	10,0	20,4	-30	50	8	1,5	22080.0708
10	8,0	11,0	13,5	1,5	2,4	11,9	22,3	-30	50	10	3,1	22080.0710
本體和珠子 是得林塑膠												
4	3,0	4,6	5,0	1,0	0,8	3,0	6,5	-30	50	4	0,1	22080.0804
5	4,0	5,6	6,0	1,0	1,0	6,0	9,4	-30	50	5	0,1	22080.0805
6	5,0	6,5	7,0	1,0	1,6	6,2	12,6	-30	50	6	0,2	22080.0806
8	6,5	8,5	9,0	1,0	1,9	10,0	20,4	-30	50	8	0,5	22080.0808
10	8,0	11,0	13,5	1,5	2,4	11,9	22,3	-30	50	10	1,4	22080.0810

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎳。