

定位柱 · 光滑，無領，帶可拆卸球

EH 22081.



產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。
球的運轉使配對件的磨損最小化，這也導致取決於配對件的可靠鎖定行為。
塑料球的另一個優點是電絕緣。

材質

- 本體
- 不鏽鋼 1.4305
- 軸承
- 塑膠
- 珠子
- 不鏽鋼，硬化
- 彈簧
- 不銹鋼

組裝

用在定位、供壓或提舉。
溫度範圍最高至 250°C 。
定位孔必須可以適用在各種個別的例子。我們建議使用 F_8 配合公差尺寸在接合連結， H_9 在皺褶連結

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


參考

分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- 定位柱, 光滑，無環
- 定位器, 附鑽孔，用於定位柱
- 定位器, 光滑，用於伍全定位柱

圖面



訂單資訊

d ₁ ±0,04	尺寸		行程 s [mm]	彈簧荷重 ¹⁾		溫度		定位孔 接頭連接 F8 / 壓配 H9 [mm]	重量 [g]	品號
	d ₂ [mm]	l [mm]		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]	min [°C]	max.			
4	2,0	11	0,50	4,8	6,8	-30	90	4	0,6	22081.0315
5	2,5	13	0,70	6,3	10,0	-30	90	5	1,3	22081.0320
6	3,5	15	0,95	16,0	24,0	-30	90	6	2,0	22081.0325
8	4,5	18	1,40	18,8	31,7	-30	90	8	4,4	22081.0327
10	6,5	20	2,50	24,0	49,0	-30	90	10	7,1	22081.0330
12	8,5	22	3,10	38,0	68,0	-30	90	12	11,0	22081.0332

¹⁾ 統計平均值

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。