

定位扣件 · 自鎖，帶標準手柄，鈦合金

EH 22390.



產品描述

鈦金屬所製成的球鎖定銷之所以傑出，是由於以下材料優點：

- 與鋼製的產品相比，重量減輕40%以上
 - 絕對的耐腐蝕性鈦金屬產品用於輕量化的結構，海岸環境和化學製造等領域。
- 為了快速緊固，鎖定，調整，變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。精巧設計凹陷與抓地力。

材質

梢子零件

- 鈦

珠子

- 陶瓷的

彈簧

- 耐腐蝕合金

操作

按下按鈕即可解鎖球。

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。


配件

可以與 EH 22400. 配合使用。

更多產品

- 定位扣件, 自行鎖附 - 帶有標準手柄
- 保持纜

圖面




訂單資訊

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	尺寸				定位孔 H11 [mm]	剪力抵抗 力, 加倍的 ¹⁾ min [kN]	max. [°C]	[g]	品號
		d ₂	d ₃	l ₂ ±1	l ₃					
		[mm]								
6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	6,6	22390.0022
6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	7,7	22390.0024
6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	8,8	22390.0026
6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	9,9	22390.0028
6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	11,0	22390.0030
8	20	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	18,0	22390.0034
8	30	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	20,0	22390.0036
8	40	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	23,0	22390.0038
8	50	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	25,0	22390.0040
10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	43	400	22,0	22390.0044
10	30	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	25,0	22390.0046
10	40	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	29,0	22390.0048
10	50	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	32,0	22390.0050
10	60	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	35,0	22390.0052

¹⁾ 抗剪能力類似於 DIN 50141 (測試後決定)

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎳。