

夾持器 圓形/方形 · 帶有硬金屬嵌件，有肋紋的 EH 22620.



產品描述

基本的元件安裝到夾持裝置，夾爪，夾臂，爪夾給予系統等。
變速器的高轉動力矩和保持力，例如：在鑄造和鍛造件。


材質

- 本體
• 工具鋼，染黑
- 有肋紋
• 硬金屬板，銅焊

組裝

四方型適合校準，因此提供一個支承表面的高保持力。


圖面



訂單資訊

尺寸										[g]	品號	
d ₁	h ₁	l ₁	d ₂	d ₃	h ₂	h ₃	l ₂	t				
-0,13	-0,13	-0,13										
[mm]												
圓的 - 相片 1												
10	10	-	M5	7,9	4,75	4,5	-	2,3	5,1	22620.0010		
10	12	-	M5	7,9	4,75	6,0	-	2,3	6,1	22620.0012		
12	10	-	M5	9,5	4,75	4,5	-	3,0	7,6	22620.0020		
12	12	-	M5	9,5	4,75	6,0	-	3,0	9,1	22620.0022		
16	10	-	M6	12,7	4,75	4,5	-	3,0	14,0	22620.0060		
16	12	-	M6	12,7	4,75	6,0	-	3,0	17,0	22620.0062		
20	10	-	M6	15,9	4,75	4,5	-	3,0	23,0	22620.0080		
20	12	-	M6	15,9	4,75	6,0	-	3,0	27,0	22620.0082		
25	10	-	M6	19,0	4,75	4,5	-	3,0	36,0	22620.0100		
25	12	-	M6	19,0	4,75	6,0	-	3,0	43,0	22620.0102		
方形 - 相片 2												
-	10	12	M5	-	-	-	10,3	3,0	11,0	22620.0152		
-	12	12	M5	-	-	-	10,3	3,0	12,0	22620.0154		

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。