

自行調整腳墊 · 可調整的

EH 22740.



產品描述

適合作止動元件、支撐元件及推力墊，以及裝配至固夾元件上。

材質

珠子

- 軸承鋼，硬化，明亮的
- 塑膠，玻璃纖維強化

本體

- 鋼，熱處理，磷酸鹽處理
- 鋅壓鑄，烤漆，黑色

螺帽


- 鋼，染黑 (ISO 4035)
- 不銹鋼

更多資訊

注意事項

珠子有防止旋轉保護
容積承載量對鋼和不銹鋼設計是合法的。
特殊的樣式歡迎洽詢。

圖面



訂單資訊

d ₁	l	l ₁	尺寸 d ₂ [mm]	e	球直徑	靜態荷重能力 max. [kN]	起始扭力 max. [Nm]	 [g]	品號
有平面的珠子，平面 – 相片 1, 熱處理鋼									
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0013
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0016
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	57	22740.0017
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	131	22740.0024
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	277	22740.0030
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	471	22740.0036
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	975	22740.0046
有平面的珠子，平面 – 相片 1, 不銹鋼									
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0113
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0116
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	57	22740.0117
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	131	22740.0124
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	277	22740.0130
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	471	22740.0136
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	975	22740.0146
帶平面球，軸承面帶稜紋 – 相片 2, 熱處理鋼									
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0313
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0316
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	56	22740.0317
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	130	22740.0324
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	276	22740.0330
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	472	22740.0336
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	920	22740.0346

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。