

球形腳輪 · 滑動軸承

EH 22753.



產品描述

運輸系統、輸送設備至加工及包裝設施之專用模組元件。

適用於單件商品的移動、轉動及控制。

球形腳輪是不需要保養的。

在溫度大於 20°C 時，相關參數線性下降。(例: 在 90°C 時，負載軸承容量最大為 60%)。

材質

外殼

- 不銹鋼

軸承

- 塑膠

珠子


- 不銹鋼，硬化

組裝

藉由下壓滾花外型球形腳輪以達成鎖附。使用組裝工具，可以從功能區鑲嵌球型腳輪。

外部的滾花可以在與孔進行組裝時，不須額外的預備步驟。

圖面



訂單資訊

d ₁	球直徑	d ₂	尺寸				定位孔 D ₁ H7 [mm]	靜態承載 係數 C ₀ [N]	溫度		重量 [g]	品號
			h ₁	h ₂	h ₃	h ₄			min	max.		
10,0	6,5	13	3,2	11,2	1,2	4,2	10,0	1161	-50	90	4,1	22753.0065
12,6	8,5	17	4,5	12,4	1,8	4,2	12,6	1986	-50	90	8,1	22753.0085

配件

組立工具	適用於 萬向滾珠	重量 [g]	品號
	[mm]		
	10,0	118	22753.9965
	12,6	125	22753.9985

遵守

有關詳細的合規信息，請選擇所需的貨號。