

## 定位柱·具止迴銷

EH 23230.



### 產品描述

推柱塞適用於夾持或安裝工件之前的簡易定位。  
可以將工件外框鎖付在母牙。

### 材質

螺絲形支撐座

- 鋼，表面硬化，染黑

本體

- 鋼，鍍鋅

平頭螺釘

- 鋼，塗黑，黃銅襯墊

固定座

- 鍍鋅鋼


手把

- 鋼，染黑

固定螺帽

- 鋼，染黑

### 圖面



### 訂單資訊


| 尺寸             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |   | 行程<br>s<br>[mm] | WS   |    | 彈簧荷重 <sup>1)</sup> |                 | 🌡️<br>max.<br>[°C] | 📦<br>[g] | 品號  |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|---|-----------------|------|----|--------------------|-----------------|--------------------|----------|-----|----------------|----------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | d <sub>6</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> | l <sub>7</sub> | t  | r |                 | b    | k  | WS <sub>1</sub>    | WS <sub>2</sub> |                    |          |     | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |   | [mm]            | [mm] |    | [N]                |                 |                    |          |     |                |                |
| 有母牙 – 相片 1     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |   |                 |      |    |                    |                 |                    |          |     |                |                |
| M12 x 1,5      | 9,0            | 21             | M4             | M4             | 4,3            | 46,0           | 19             | 26             | 14             | 11,5           | 35             | 6              | 8  | – | 12              | 25   | 6  | 8                  | 19              | 16                 | 35       | 100 | 85             | 23230.0510     |
| M16 x 1,5      | 12,0           | 21             | M5             | M5             | 5,3            | 56,0           | 27             | 34             | 18             | 15,5           | 47             | 8              | 10 | – | 14              | 35   | 8  | 10                 | 24              | 25                 | 71       | 100 | 153            | 23230.0512     |
| M20 x 1,5      | 14,5           | 25             | M6             | M5             | 5,3            | 69,5           | 33             | 34             | 18             | 15,5           | 47             | 10             | 12 | – | 14              | 35   | 10 | 12                 | 30              | 40                 | 130      | 100 | 213            | 23230.0514     |

<sup>1)</sup> 統計平均值

| 尺寸             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |     |    |    | 行程<br>s | WS              |                 | 彈簧荷重 <sup>1)</sup> |                | max. | g   | 品號         |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----|----|----|---------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | d <sub>6</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> | l <sub>7</sub> | t<br>min | r   | b  | k  |         | WS <sub>1</sub> | WS <sub>2</sub> | F <sub>1</sub>     | F <sub>2</sub> |      |     |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |     |    |    | [mm]    | [mm]            |                 | [N]                |                |      |     |            |
| 尖端形 - 相片 2     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |     |    |    |         |                 |                 |                    |                |      |     |            |
| M12 x 1,5      | 9,0            | 21             | -              | M4             | 4,3            | 46,0           | 19             | 26             | 14             | 11,5           | 35             | 6              | -        | -   | 12 | 25 | 6       | 8               | 19              | 16                 | 35             | 100  | 85  | 23230.0530 |
| M16 x 1,5      | 12,0           | 21             | -              | M5             | 5,3            | 56,0           | 27             | 34             | 18             | 15,5           | 47             | 8              | -        | -   | 14 | 35 | 8       | 10              | 24              | 25                 | 71             | 100  | 152 | 23230.0532 |
| M20 x 1,5      | 14,5           | 25             | -              | M5             | 5,3            | 69,5           | 33             | 34             | 18             | 15,5           | 47             | 10             | -        | -   | 14 | 35 | 10      | 12              | 30              | 40                 | 130            | 100  | 209 | 23230.0534 |
| 半圓形 - 相片 3     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |     |    |    |         |                 |                 |                    |                |      |     |            |
| M12 x 1,5      | 9,0            | 21             | -              | M4             | 4,3            | 46,0           | 19             | 26             | 14             | 11,5           | 35             | 6              | -        | 4,5 | 12 | 25 | 6       | 8               | 19              | 16                 | 35             | 100  | 84  | 23230.0550 |
| M16 x 1,5      | 12,0           | 21             | -              | M5             | 5,3            | 56,0           | 27             | 34             | 18             | 15,5           | 47             | 8              | -        | 6,0 | 14 | 35 | 8       | 10              | 24              | 25                 | 71             | 100  | 155 | 23230.0552 |
| M20 x 1,5      | 14,5           | 25             | -              | M5             | 5,3            | 69,5           | 33             | 34             | 18             | 15,5           | 47             | 10             | -        | 7,2 | 14 | 35 | 10      | 12              | 30              | 40                 | 130            | 100  | 213 | 23230.0554 |
| 菱柱形 - 相片 4     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |     |    |    |         |                 |                 |                    |                |      |     |            |
| M12 x 1,5      | 9,0            | 21             | -              | M4             | 4,3            | 46,0           | 19             | 26             | 14             | 11,5           | 35             | 6              | -        | -   | 12 | 25 | 6       | 4               | 19              | 16                 | 35             | 100  | 84  | 23230.0570 |
| M16 x 1,5      | 12,0           | 21             | -              | M5             | 5,3            | 56,0           | 27             | 34             | 18             | 15,5           | 47             | 8              | -        | -   | 14 | 35 | 8       | 6               | 24              | 25                 | 71             | 100  | 152 | 23230.0572 |
| M20 x 1,5      | 14,5           | 25             | -              | M5             | 5,3            | 69,5           | 33             | 34             | 18             | 15,5           | 47             | 10             | -        | -   | 14 | 35 | 10      | 8               | 30              | 40                 | 130            | 100  | 208 | 23230.0574 |

<sup>1)</sup> 統計平均值

### 應用範例



### 遵守

#### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

#### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

#### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。