


偏心夾持夾具 EH 23270.

產品描述

此類固夾元件皆具有高度的固夾力，適用於低固夾高度，銅質主體則可確保溫和而安全的固夾作用。



材質


- 偏心螺絲
- 鋼
 - 不鏽鋼
- 本體
- 黃銅
 - 不鏽鋼

更多資訊

注意事項

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).


圖面



訂單資訊

d ₁	h ₁	尺寸		s	A	WS		夾持力量 max. [kN]	起動 扭力 max. [Nm]	📦 [g]	品號
		h ₂	[mm]			WS ₁	WS ₂				
黃銅											
M 4	2,8	9,6		0,75	3,8	7,93	3	0,9	2,5	3,5	23270.0104
M 6	4,8	11,2		1,00	7,8	15,86	4	3,4	10,0	11,0	23270.0106
M 8	4,8	15,0		1,00	10,2	20,60	5	3,6	18,0	20,0	23270.0108
M10	6,3	19,0		1,30	10,2	20,60	7	7,0	26,0	27,0	23270.0110
M12	9,5	22,8		2,00	12,7	25,40	8	9,0	75,0	54,0	23270.0112
M16	12,7	28,5		2,50	15,0	30,13	12	12,0	120,0	108,0	23270.0116
不鏽鋼											
M 6	4,8	11,2		1,00	7,8	15,86	4	3,4	10,0	10,0	23270.0306
M 8	6,4	15,0		1,00	10,2	20,60	5	3,6	18,0	22,0	23270.0308

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。