

## 偏心夾持墊圈

EH 23270.



### 產品描述

偏心夾華司特別適合未加工零件的夾持，例如切削部份，鑄鐵件和鍛造件。

### 材質


- 偏心螺絲
- 鋼
- 本體
- 鋼，表面硬化

### 更多資訊

### 注意事項

偏心螺絲的頭部可以稍微突出主體 (  $h_1$  )。


### 圖面



### 訂單資訊

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	尺寸			A	WS	夾持力量 max. [kN]	起動 扭力 max. [Nm]	🔩 [g]	品號
		h <sub>1</sub> [mm]	h <sub>2</sub>	s						
M10	20,6	6,4	16,0	1,6	10,3	7	9,0	26	23	<a href="#">23270.0210</a>
M12	25,4	9,6	22,5	2,0	12,7	8	17,8	88	41	<a href="#">23270.0212</a>
M16	30,1	12,7	26,8	2,5	15,0	12	26,7	135	92	<a href="#">23270.0216</a>

### 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎳。