

可調平拉把手 · 不銹鋼
EH 24441.



產品描述

當旋轉範圍有限或需要特定的橫杆位置時，可使用可調節的扁平張力槓桿。
可調節扁平張力槓桿的特點是結構高度低，特別適用於受限空間或槓桿不應懸垂的情況。

材質

把手

- 鋅合金壓鑄、塑料塗層、黑色，近似 RAL 9005 亞光結構
- 鋅壓鑄，表面塗裝，銀色，類似 RAL 9006，霧面

內部零件

- 不銹鋼 1.4305


覆蓋

- 塑膠，黑色
- 塑膠，亮灰色

操作

藉由舉起控制桿，鋸齒脫開。槓可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時，細齒將自動重新嚙合。

圖面



訂單資訊

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	尺寸						t min	溫度		重量 [g]	品號			
				h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	min		max.						
														[mm]	[°C]	[g]	
有母牙 - 相片 1, 黑色																	
32	M 8	-	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	192	24441.0205				
32	M10	-	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	183	24441.0210				
32	M12	-	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	181	24441.0215				
40	M12	-	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	403	24441.0220				
40	M16	-	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	381	24441.0225				

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	尺寸						l ₂	t min	溫度		[g]	品號	
				h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	min	max.							
[mm]														[°C]		
有母牙 – 相片 1, 銀																
32	M 8	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	192	24441.0305			
32	M10	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	183	24441.0310			
32	M12	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	181	24441.0315			
40	M12	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	403	24441.0320			
40	M16	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	381	24441.0325			
有平滑孔 – 相片 2, 黑色																
32	–	8	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	188	24441.0250			
32	–	10	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	181	24441.0255			
40	–	12	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	395	24441.0260			
40	–	16	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	380	24441.0265			
有平滑孔 – 相片 2, 銀																
32	–	8	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	188	24441.0350			
32	–	10	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	181	24441.0355			
40	–	12	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	395	24441.0360			
40	–	16	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	380	24441.0365			

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。