

星形把手 · DIN 6336 灰鑄鐵  
EH 24650.



產品描述

這些星形夾具根據 DIN 6336 製造。  
噴砂或打磨處理。

材質


把手  
• 灰鑄鐵 GG 20，明亮的

更多資訊


注意事項

不同鑽孔或表面處理可依需求訂製。


圖面





圖片 1




圖片 2



圖片 3



圖片 4



圖片 5

訂單資訊

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	尺寸						[g]	品號
				d <sub>5</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t <sub>1</sub> min	t <sub>2</sub>		
未加工，型式 A – 相片 1											
32	12	-	-	-	21	-	10	-	-	55	24650.0032
40	14	-	-	-	26	-	13	-	-	77	24650.0040
50	18	-	-	-	34	-	17	-	-	147	24650.0050
63	20	-	-	-	42	-	21	-	-	314	24650.0063
80	25	-	-	-	52	-	25	-	-	629	24650.0080
有平滑 貫穿孔，型式 B – 相片 2											
32	12	6	-	-	-	20	-	-	-	186	24650.0132
40	14	8	-	-	-	25	-	-	-	72	24650.0140
50	18	10	-	-	-	32	-	-	-	130	24650.0150
63	20	12	-	-	-	40	-	-	-	275	24650.0163
80	25	16	-	-	-	50	-	-	-	548	24650.0180
有平滑 盲孔，型式 C – 相片 3											
32	12	6	-	-	-	20	-	12	-	40	24650.0232
40	14	8	-	-	-	25	-	15	-	74	24650.0240
50	18	10	-	-	-	32	-	18	-	133	24650.0250
63	20	12	-	-	-	40	-	22	-	280	24650.0263
80	25	16	-	-	-	50	-	28	-	573	24650.0280
有母牙 螺紋，鑽孔，型式 D – 相片 4											
32	12	-	M 6	6,4	-	20	-	-	10	39	24650.0332
40	14	-	M 8	8,4	-	25	-	-	13	72	24650.0340
50	18	-	M10	10,5	-	32	-	-	16	125	24650.0350
63	20	-	M12	13,0	-	40	-	-	20	277	24650.0363
80	25	-	M16	17,0	-	50	-	-	20	541	24650.0380

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	尺寸						[g]	品號
				d <sub>5</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t <sub>1</sub> min	t <sub>2</sub>		
有盲孔，母牙，型式 E – 相片 5											
32	12	–	M 6	–	–	20	–	12	–	40	24650.0432
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	186	24650.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	132	24650.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	280	24650.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	572	24650.0480

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。