

橡膠金屬緩衝器 · 腰部的

EH 25151.



產品描述

用在馬達橡皮軸承, 壓縮機, 泵浦等。
這些緩衝器的腰部形狀意味著與圓柱形橡膠金屬緩衝器相比, 側向力得到更好的阻尼。
硬度為55 - 5°A。硬度 (40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A) 的要求。

材質

- 軸承墊片
- 鋼, 鍍鋅, 鈍化
- 螺紋襯套
- 鋼, 鍍鋅, 鈍化
- 本體
- 天然生橡膠, 黑色
- 螺絲
- 鋼, 鍍鋅, 鈍化

更多資訊

注意事項

在壓縮負荷下, 尺寸 d_3 不超過直徑 d_1 。

圖面




圖 1

圖 2

圖 3

訂單資訊

尺寸		彈簧比率 R	荷重能力 max.	彈簧範圍	溫度		重量 [g]	品號					
d_1	l_1				d_2	d_3			l_2	s	t	min	max.
[mm]							[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
帶有母螺紋在兩端 - 相片 1													
15	15	M 4	12	-	2	4	44	166	3,75	-30	80	6	25151.0009
20	15	M 6	14	-	2	6	77	289	3,75	-30	80	16	25151.0022
20	20	M 6	16	-	2	6	52	261	5,00	-30	80	19	25151.0023
25	20	M 6	20	-	2	6	153	767	5,00	-30	80	22	25151.0028
30	20	M 8	22	-	2	8	202	1010	5,00	-30	80	31	25151.0031
40	25	M 8	30	-	2	8	462	2890	6,25	-30	80	64	25151.0041
40	30	M 8	33	-	2	8	236	1798	7,50	-30	80	80	25151.0042
50	30	M10	42	-	2	10	200	1499	7,50	-30	80	109	25151.0053
75	40	M12	60	-	3	12	330	3298	10,00	-30	80	310	25151.0076
適用於下列尺寸的組立工具 - 相片 2													
10	10	M 4	8	10	1	4	35	88	2,50	-30	80	3	25151.0106
15	15	M 4	12	10	2	4	38	142	3,75	-30	80	8	25151.0109
20	15	M 6	14	18	2	6	96	360	3,75	-30	80	17	25151.0122
20	20	M 6	16	18	2	6	61	305	5,00	-30	80	19	25151.0123
25	20	M 6	20	18	2	6	224	1119	5,00	-30	80	24	25151.0128
30	20	M 8	22	20	2	8	173	863	5,00	-30	80	44	25151.0131

d ₁	l ₁	尺寸					彈簧比率 R [N/mm]	荷重能力 max. [N]	彈簧範圍 [mm]	溫度		重量 [g]	品號
		d ₂	d ₃	l ₂	s	t ~				min [°C]	max.		
40	25	M 8	30	23	2	8	510	3188	6,25	-30	80	69	25151.0141
40	30	M 8	33	23	2	8	157	1178	7,50	-30	80	85	25151.0142
50	30	M10	42	28	2	10	263	1975	7,50	-30	80	112	25151.0153
75	40	M12	60	37	3	12	392	3922	10,00	-30	80	340	25151.0176
帶有螺絲在兩端 – 相片 3													
10	10	M 4	8	10	1	–	35	69	2,50	-30	80	5	25151.0206
15	15	M 4	12	10	2	–	43	163	3,75	-30	80	14	25151.0209
20	15	M 6	14	18	2	–	73	273	3,75	-30	80	18	25151.0222
20	20	M 6	16	18	2	–	46	231	5,00	-30	80	20	25151.0223
25	20	M 6	20	18	2	–	180	902	5,00	-30	80	27	25151.0228
30	20	M 8	22	20	2	–	217	1087	5,00	-30	80	45	25151.0231
40	25	M 8	30	23	2	–	389	2430	6,25	-30	80	73	25151.0241
40	30	M 8	33	23	2	–	250	1873	7,50	-30	80	90	25151.0242
50	30	M10	42	28	2	–	203	1523	7,50	-30	80	184	25151.0253
75	40	M12	60	37	3	–	361	3610	10,00	-30	80	380	25151.0276

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎳。