

定位柱 · 平滑，帶有軸環以及滾珠，自動夾持 - INCH EH 2B080.



產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。
藉由自我夾持，定位柱補償定位孔高達 0.008" (英吋) 的公差。這將節省定位孔的加工成本。

材質

本體
• 熱塑性 POM，黑色

珠子
• 不鏽鋼，硬化

彈簧
• 不銹鋼

組裝

本體的彈性設計使得手動固定或頂部固定成為可能。

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


參考

分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- 定位柱, 平滑, 軸環和球體、自行鉗緊
- 定位器, 附鑽孔, 用於定位柱
- 定位器, 光滑, 用於伍全定位柱

圖面



訂單資訊

d ₁ +0,004	d ₂	尺寸			行程 s [英吋]	彈簧荷重 ¹⁾		溫度		定位孔 D ₁ +0,008 [英吋]	重量 [oz]	品號
		d ₃	l ₁ ±0,01	l ₂		F ₁ ~ [lb]	F ₂ ~ [lb]	min	max.			
3/16	0,157	0,220	0,236	0,039	0,039	1,3	2,1	-22	122	3/16	0,012	2B080.0050
1/4	0,197	0,276	0,276	0,039	0,059	1,4	2,8	-22	122	1/4	0,024	2B080.0060
5/16	0,256	0,335	0,354	0,039	0,075	1,9	4,5	-22	122	5/16	0,051	2B080.0080
3/8	0,315	0,433	0,531	0,059	0,091	2,7	5,0	-22	122	3/8	0,103	2B080.0090
1/2	0,394	0,551	0,630	0,059	0,126	3,1	5,6	-22	122	1/2	0,208	2B080.0120

¹⁾ 統計平均值

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。