

SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分；帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄
EH 3002.

產品描述

這款伍全 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。

SIMPLEX 3002 系列兩側均配有橡膠組合物嵌件。

這款中等硬度的橡膠嵌件 (3202 系列) 絕對是最暢銷的產品。超低磨損、緩衝衝擊且無味，其使用壽命比傳統橡膠錘更長。

外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。

高品質超短木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形状，握把區域塗有雙層清漆，因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

產品特點:

- 軟面槌在兩側均帶有復合橡膠內襯 (黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損)。
- 把手極短，不會敲擊把手末端。
- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性能。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域帶有雙層清漆 (耐髒)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

應用區域

園藝與景觀美化，路面鋪砌，鋪路的路邊石鑲嵌，石造工程 / 樓梯設置，柵欄建造，鷹架結構，帳篷結構，組屋結構，木作業，維護和維修工作

材質

把手

- 木材

入子

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø		尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	把手版本		GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號	
60	145	280	280 x 145 x 60	超短	1496	4030618314318	AAA905c002	21-04-09-16	3002.062
80	175	325	325 x 175 x 80	超短	2770	4030618312857	AAA905c002	21-04-09-16	3002.082

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。