

## SIMPLEX 軟面槌 · 複合橡膠, 具有“站立”功能 / TPE-軟; 鑄鐵外殼和優質木柄

EH 3012.



## 產品描述

SIMPLEX 3012系列可與暢銷的TPE軟/複合橡膠嵌件組合一起使用。藍色TPE-軟的插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔軟的插件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望黑色痕跡。

具有“豎立”(3202.260)形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型,使錘子可以牢固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性,衝擊緩衝性和無臭味,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。D80mm 版本還可以提供額外的短把手(3012.282)。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-軟(藍色,柔軟,無磨損)/橡膠插入物與“立式”(3202.260)的插入物組合,可實現背向友好的工作,並減少了彎曲。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質,減震,符合人體工程學的木柄;握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手(品號 3012.282)。

## 應用區域

園藝與景觀美化,路面鋪砌,地板貼磚

這把錘子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子,該插入子已整合到外殼中。

## 材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 軟, 藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- 合成橡膠, 黑色, 帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 鑄鐵

## 更多資訊

## 更多產品

- SIMPLEX 軟面槌, TPE-軟的 / 橡膠成分; 鑄鐵外殼和優質木柄

## 訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]					
60	150	405	405 x 150 x 60		1500	4030618311089	AAA905c002	21-04-09-16	3012.260
80	175	490	490 x 175 x 80		2855	4030618312390	AAA905c002	21-04-09-16	3012.280

應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單.

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。