

## SIMPLEX 軟面槌，50 至 40 · TPE-軟的 / 超級塑料; 鑄鐵外殼和優質木柄 EH 3017.



### 產品描述

這款SIMPLEX軟面槌帶有D40mm外殼內置的特殊D50mm刀片。超大的接觸面在輕度加工帶有敏感表面的工件時可提供最大的保護。該型號可與TPE-軟 / 超塑性的嵌件組合一起使用。  
藍色TPE-軟插件 (3201系列) 是SIMPLEX系列中最柔軟的插件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同，它不會留下任何不希望的黑色痕跡。  
超塑性插入件 (3207系列) 比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。  
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。  
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

#### 產品特色:

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-軟 (藍色，柔軟，無磨損) / 超塑性 (白色，中等硬度，非常耐用) 的插入件組合。
- D40mm外殼內建有超大尺寸的D50mm接觸面：在敏感表面上工作時提供最大保護。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

### 應用區域

門的結構，傢俱組裝，鑲嵌貼面，在敏感環境中驅動配件，軟墊安裝工 / 皮革製作工，組裝軟墊家具，移除釘子

### 材質

#### 把手

- 木材

#### 入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

#### 入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

#### 外殼

- 鑄鐵

### 訂單資訊

Ø	長	寬	尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	重量 [g]	GTIN	ecl@ss 10.1	品號 <sup>1)</sup>
50	120	330		330 x 120 x 50	680	4030618305576	21-04-09-16	3017.051

<sup>1)</sup> 此木槌鑲嵌了 Ø50 的特殊嵌件在 Ø40 的外殼中。

應用範例









## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。