

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-中間的 / 橡膠成分；鑄鐵外殼和優質木柄 EH 3023.



產品描述

SIMPLEX 3023系列可與TPE中/複合橡膠的嵌件組合一起使用。
中硬橡膠插入件（3202系列）具有超低磨損，抗衝擊緩沖和無味的特性，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

灰色TPE-mid插入件（3203系列）可提供與黑色橡膠插入件相當的衝擊力。所不同的是，它不會留下任何不希望有的黑色污跡。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本包含從 D30mm 到 D80mm 的尺寸產品，D60mm 和 D80mm 的尺寸產品還提供帶支座的橡膠入子。D80mm 版本還可以提供額外的短把手（產品 3023.082）。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌，採用TPE-mid（灰色，中硬，無磨損）/複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）的嵌件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本包含從 D30mm 到 D80mm 的尺寸產品，D60mm 和 D80mm 的尺寸產品還提供帶支座的橡膠入子。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手（3023.082）。

應用區域

園藝和景觀美化、鋪路、磚石和樓梯設置、天然石材設置

材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

入子 2

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		340	4030618302308	AAA905c002	21-04-09-16	3023.030
40	115	325	325 x 115 x 40		630	4030618304531	AAA905c002	21-04-09-16	3023.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1140	4030618304548	AAA905c002	21-04-09-16	3023.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1540	4030618302315	AAA905c002	21-04-09-16	3023.060
80	175	490	490 x 175 x 80		2820	4030618312321	AAA905c002	21-04-09-16	3023.080

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。