

SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分/超塑性；帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 EH 3027.



產品描述

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。

SIMPLEX 系列 3027 提供橡膠組合物/超塑膠的插入組合，是大量應用和 Halder 最暢銷組合的不可或缺의 伴侶。

中硬橡膠嵌件 (3202 系列) 具有超低磨損、衝擊緩衝和無味等特點，使用壽命比傳統橡膠槌更長。

超塑插件 (3207 系列) 比橡膠插件能提供更強大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑膠嵌件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑塑膠嵌件相比，它的耐磨性和耐用性要高得多。

外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。

高品質超短木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀，握把區域塗有雙層清漆，因此耐髒。

符合智慧型 SIMPLEX 原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

產品特點:

- SIMPLEX D80mm 軟面槌通過複合橡膠 (黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損)/超塑性 (白色，中硬，非常耐用) 的插入件組合而成。
- 把手極短，不會敲擊把手末端。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- Halder 暢銷商品。

應用區域

園藝與景觀美化，路面鋪砌，鋪路的路邊石鑲嵌，鷹架結構，帳篷結構，木工作業，柵欄建造，設置木屋架

材質

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	—	—	尺寸	把手版本	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高 [mm]						
60	150	280	280 x 145 x 60	超短	1456	4030618314080	AAA905c002	21-04-09-16	3027.062
80	175	325	325 x 175 x 80	超短	2670	4030618312925	AAA905c002	21-04-09-16	3027.082

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。