

SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分，具有“站立” / 超塑性；帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 EH 3027.



產品描述

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。

SIMPLEX軟面槌 提供複合橡膠/超塑性插入件組合，是許多應用必不可少的伴侶。Halder製造的這款暢銷書現在已經得到了進一步的發展：

具有“豎立”（3202.260）形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型，使錘子可以牢固地站立在其頭部上，並減少了彎腰的需要，從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性，衝擊緩衝性和無臭味，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

超塑性插入件（3207系列）比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

形狀符合人體工程學的高質量減震木柄，握把部位塗有雙層漆，因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

產品特點：

- Halder 伍全最暢銷產品的進一步發展：具有“立式”（3202.260）的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX D80mm軟面槌通過複合橡膠插入件組合而成，具有“立式”（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）。
- 把手極短，不會敲擊把手末端。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

應用區域

園藝與景觀美化，路面鋪砌，鋪路的路邊石鑲嵌，設置擋土石，鷹架結構，帳篷結構，木工作業，柵欄建造

材質

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡膠，黑色，帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	—	—	尺寸		把手版本	[g]	GTIN	profiocl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]						
60	150	280	280 x 150 x 60		超短	1484	4030618314332	AAA905c002	21-04-09-16	3027.262
80	175	325	325 x 175 x 80		超短	2720	4030618312970	AAA905c002	21-04-09-16	3027.282

應用範例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。