

## SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分/尼龍；帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄

EH 3028.



## 產品描述

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面。SIMPLEX 系列 3028 採用橡膠組合物/尼龍的刀片組合，涵蓋廣泛的應用範圍，因此廣泛應用於金屬加工行業。

中硬橡膠嵌件（3202 系列）具有超低磨損、衝擊緩衝和無味等特點，使用壽命比傳統橡膠錘更長。

尼龍嵌件（3208 系列）具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓且極其均勻的材料組成。因此，與射出塑膠嵌件相比，它更加耐磨、耐用，即使在零度以下的溫度下也不會碎裂。此外，它還耐油和油脂。

外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。

高品質超短木手柄具有阻尼振動和符合人體工程學的形狀，握持區域塗有雙層清漆，因此耐髒。

符合智慧型 SIMPLEX 原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

產品特點：

- SIMPLEX D80mm 軟面槌具有復合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/尼龍（白色，硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會碎裂）的插入物組合（耐油脂）。
- 把手極短，不會敲擊把手末端。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- Halder 暢銷商品。

## 應用區域

鋒利邊緣的工件組裝，外殼組裝，工廠建設，廳堂建造，鋼結構，展場搭建，維修與保養工作

## 材質

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑（即使溫度低於0）
- 油和油脂抗性

外殼

- 鑄鐵

## 訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	把手版本	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號	
	[mm]			[g]					
80	175	325	325 x 175 x 80	超短	2790	4030618312932	AAA905c002	21-04-09-16	3028.082

## 遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。