

SIMPLEX 軟面槌 · 複合橡膠, 具有“站立”功能 / 軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄

EH 3029.



產品描述

SIMPLEX 3029系列包括複合橡膠/軟金屬的嵌件組合。

具有“站立”(3202.2)形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型,使錘子可以牢固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性,衝擊緩衝性和無臭味,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

銀色軟金屬插入件(3209系列)由鋁製成,堅硬,耐熱,可替代經典的鉛錘。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

此版本的尺寸為D60mm和D80mm。D80mm版本還可以提供額外的短把手(3029.282)。

產品特點:

- 帶有“立式”(3202.2)的橡膠插件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠與“直立”(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/軟金屬(銀,硬,耐熱)的插入物組合製成。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質,減震,符合人體工程學的木柄;握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供D60mm和D80mm兩種尺寸。
- D80mm版本還可以提供額外的短把手(3029.282)。
- 柔軟的金屬插件由鋁製成,代替了標準的鉛錘。

應用區域

模具結構,工廠建設,汽車和卡車行業的組裝與維修

這把槌子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子,該入子已整合到外殼中。

材質

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡膠,黑色,帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 軟金屬,銀色
- 硬
- 耐熱

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]					
60	150	405	405 x 150 x 60		1830	4030618311133	AAA905c002	21-04-09-16	3029.260
80	175	490	490 x 175 x 80		3550	4030618312420	AAA905c002	21-04-09-16	3029.280

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。