

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-中等的 /超塑性；鑄鐵外殼和優質木柄
EH 3037.

產品描述

SIMPLEX 3037系列可與TPE中/超塑性插入件組合使用。
灰色TPE-mid插入件（3203系列）可提供與黑色橡膠插入件相當的衝擊力。所不同的是，它不會留下任何不希望有的黑色污跡。

超塑性插入件（3207系列）比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸從D30mm到D80mm不等。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌與TPE-mid（灰色，中等硬度，無磨損）/超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）的插入件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。

應用區域

地板貼磚，在天然石頭上工作，接合作業，門的結構，傢俱組裝

材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		332	4030618304593	AAA905c002	21-04-09-16	3037.030
40	115	325	325 x 115 x 40		607	4030618302377	AAA905c002	21-04-09-16	3037.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1105	4030618302384	AAA905c002	21-04-09-16	3037.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1465	4030618304609	AAA905c002	21-04-09-16	3037.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。