

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-中等的 / 軟金屬；鑄鐵外殼和優質木柄

EH 3039.



產品描述

SIMPLEX 3039系列可與TPE中/軟金屬的嵌件組合一起使用。
灰色TPE-mid插入件（3203系列）可提供與黑色橡膠插入件相當的衝擊力。所不同的是，它不會留下任何不希望有的黑色污跡。

銀色軟金屬插入件（3209系列）由鋁製成，堅硬，耐熱，可替代經典的鉛錘。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸從D30mm到D80mm不等。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌與TPE-mid（灰色，中硬，無磨損）/軟金屬（銀，硬，耐熱）的插入物組合而成。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。

應用區域

模具結構, 工廠建設, 汽車和卡車行業的組裝與維修

材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 中, 灰色
- 不毀損的
- 中硬

入子 2

- 軟金屬, 銀色
- 硬
- 耐熱

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proflcl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	90	295	295 x 90 x 30	367	4030618305699	AAA905c002	21-04-09-16	3039.030
40	115	325	325 x 115 x 40	685	4030618305705	AAA905c002	21-04-09-16	3039.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1195	4030618305712	AAA905c002	21-04-09-16	3039.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1670	4030618305729	AAA905c002	21-04-09-16	3039.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。