

## SIMPLEX 軟面槌 · 超塑性/軟金屬；鑄鐵外殼和優質木柄

EH 3079.



## 產品描述

SIMPLEX 3079系列配有超塑/軟金屬嵌件組合。

超塑性插件 (3207系列) 是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

銀色軟金屬插入件 (3209系列) 由鋁製成，堅硬，耐熱，可替代經典的鉛錘。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

該版本的尺寸從D30mm到D80mm不等，可以作為大錘 (3079.081) 使用。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌具有超塑性 (白色，中等硬度，非常耐用) / 軟金屬 (銀，硬，耐熱) 的插入件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘 (3079.081)。

## 應用區域

汽車和卡車行業的組裝和維修工作、模具製造、工廠建造、外殼組裝

## 材質

把手

- 木材

入子 1

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

入子 2

- 軟金屬，銀色
- 硬
- 耐熱

外殼

- 鑄鐵

## 訂單資訊

| Ø  | —   | —   | 尺寸<br>長 x 寬 x 高<br>[mm] | 📦<br>[g] | GTIN          | proflc@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | 品號       |
|----|-----|-----|-------------------------|----------|---------------|------------------|-------------|----------|
| 30 | 90  | 295 | 295 x 90 x 30           | 358      | 4030618304685 | AAA905c002       | 21-04-09-16 | 3079.030 |
| 40 | 115 | 325 | 325 x 115 x 40          | 675      | 4030618304692 | AAA905c002       | 21-04-09-16 | 3079.040 |
| 50 | 135 | 370 | 370 x 135 x 50          | 1243     | 4030618302612 | AAA905c002       | 21-04-09-16 | 3079.050 |
| 60 | 150 | 405 | 405 x 150 x 60          | 1695     | 4030618302629 | AAA905c002       | 21-04-09-16 | 3079.060 |
| 80 | 175 | 490 | 490 x 175 x 80          | 3379     | 4030618302636 | AAA905c002       | 21-04-09-16 | 3079.080 |

## 遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。