

SIMPLEX 的長柄大錘 · 尼龍/軟金屬；帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

EH 3089.



產品描述

3089系列的SIMPLEX八角錘配有尼龍/軟金屬嵌件組合。白色尼龍襯套（3208系列）具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且極其均勻的材料組成。因此，與註塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。此外，它還耐油脂。銀色軟金屬插入件（3209系列）由鋁製成，堅硬，耐熱，可替代經典的鉛錘。外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。這款八角錘的總重量和總長度分別為3,660g和800mm，提供D80mm尺寸。

產品特點:

- SIMPLEX八角錘與尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油和油脂）/軟金屬（銀色，堅硬，耐熱）的插入件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D80mm（總重量3,660g）。

應用區域

園藝與景觀美化，鋪路的路邊石鑲嵌，設置擋土石，石造工程 / 樓梯設置，柵欄建造，驅動鋼製的楔子，鷹架結構，帳篷結構，木作業，組合屋結構，設置木屋架

材質

把手

- 胡桃木

入子 1

- 尼龍，白色
- 硬
- 很耐用
- 無碎屑（即使溫度低於0）
- 油和油脂抗性

入子 2

- 軟金屬，銀色
- 硬
- 耐熱
- 高度衝擊

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	800	800 x 175 x 80	3660	4030618306443	AAA938c002	21-04-09-20	3089.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈾、錫、金或鎢。