

SIMPLEX 軟面槌 · 尼龍; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3108.

產品描述

SIMPLEX 3108系列的兩側均配有尼龍插件。
白色插件件 (3208系列) 具有出色的衝擊質量，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。此外，它還耐油脂。
帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼，使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。這使得處理容易破裂的材料變得容易。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有尼龍襯套 (白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油和油脂)。
- 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶可以輕鬆地施加和控制適當的衝擊力 (對易碎材料的理想工作)。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

工件的調整, 鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 模具結構, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 板金成形, 維修與保養工作

材質

把手

- 木材

入子

- 尼龍, 白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

外殼

- 鋁

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	procl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		215	4030618300526	AAA905c002	21-04-09-16	3108.030
40	115	325	325 x 115 x 40		395	4030618300533	AAA905c002	21-04-09-16	3108.040
50	135	370	370 x 135 x 50		720	4030618300540	AAA905c002	21-04-09-16	3108.050
60	150	405	405 x 150 x 60		930	4030618300557	AAA905c002	21-04-09-16	3108.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。