

## SIMPLEX 軟面槌, 50 至 40 • TPE-軟/超塑性; 鋁製外殼和優質木柄 EH 3117.



### 產品描述

這款SIMPLEX軟面槌帶有D40mm外殼內置的特殊D50mm刀片。超大的接觸面在輕度加工帶有敏感表面的工件時可提供最大的保護。該型號可與TPE-soft / superplastic的嵌件組合一起使用。藍色TPE-軟插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔軟的插件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望的黑色痕跡。超塑性插入件(3207系列)比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓且極其均勻的材料製成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼,使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。這使得處理容易破裂的材料變得容易。這也使軟面槌成為重量輕,易於攜帶的工具。高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

#### 產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-軟(藍色,柔軟,無磨損)/超塑性(白色,中等硬度,非常耐用)的插入件組合。
- D40mm外殼內建有超大尺寸的D50mm接觸面:在敏感表面上工作時提供最大保護。
- 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力(對易碎材料的理想工作)。
- 高品質,減震,符合人體工程學的木柄;握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。

#### 應用區域

輕型/精緻工件的定位和調整、原型製作、家具組裝、飾面、敏感環境中的配件驅動、軟墊工/馬具工、軟墊條紋、拆釘書釘

#### 材質

##### 把手

- 木材

##### 入子 1

- TPE 軟, 藍色
- 不毀損的
- 軟的

##### 入子 2

- 超級塑膠, 白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

##### 外殼

- 鋁

### 訂單資訊

Ø	尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號 <sup>1)</sup>
50	120	330	430	4030618303978	AAA905c002	21-04-09-16	3117.051

<sup>1)</sup> 此木槌鑲嵌了 Ø50 的特殊嵌件在 Ø40 的外殼中。

應用範例





## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。