

木工優惠組 · SIMPLEX 軟頭槌 50:40 TPE 軟 / 超塑性和 和 2x BESSEY GEARKLAMP EH 3117.



產品描述

木工優惠組中包含了SIMPLEX軟頭槌50:40 TPE-soft / 帶有鋁外殼的超級塑膠以及兩個BESSEY木工夾GK15。

SIMPLEX軟頭槌50:40 (貨號3117.051) 有著超越一般尺寸的敲擊面，是用於木工工作的理想工具。由於錘頭的尺寸比一般的尺寸大，以超輕鋁外殼敲擊時，可以避免不必要的損壞。

SIMPLEX 50:40結合了超級塑膠和TPE-soft的錘頭，並遵循已被證實的SIMPLEX原則提供了二合一的錘子。

藍色、極柔軟的TPE-soft錘頭可以在不損壞木材的情況下，將木材接合。此外，TPE錘頭與某些軟頭槌不同，不會因磨損掉色在木材上殘留不必要的痕跡。

另一方面，較硬且不易磨損的超級塑膠錘頭可以提供更高的敲擊力道，讓使用者敲擊膨脹螺絲或配件時可以輕鬆省力。

即使在最狹小的空間，齒輪式木工夾GK15 (貨號GK15) 能讓固定操作變的可能，因為您可以將手轉軸轉開，並依需要放置在木材上。每次旋轉時，拉力將會透過滑動架中的機械裝置傳到轉軸中。與經典的螺旋或單手式木工夾相比，齒輪式木工夾提供了更多的緊密性。

產品特性：

- SIMPLEX軟頭槌結合了TPE-soft (藍色、軟面、無磨損) / 超級塑膠 (白色、中等硬度、耐用不易磨損)。
- 直徑40mm的外殼再加上直徑為50mm、超越一般尺寸的敲擊面，提供您在敏感表面操作時最大的防護。
- 超輕的鋁外殼讓軟頭槌使用起來非常方便，使用者在敲擊時可以更容易的控制力道 (是使用易碎材料的理想工具)。
- SIMPLEX原則：所有的零件都是可以更換 / 改裝的，因而更經濟實惠，並節省資源。
- 加上兩個BESSEY的木工夾GK15：
 - 工作空間中沒有干擾的工作零件。
 - 在任何固定作業時，都能夠保證符合人體工學。
 - 具有很大的彈性，可以使用於最狹窄的空間。
 - 雙零件塑膠手柄，使操作更安全。
 - 用於快速重新調整滑動架的快速移動按鈕。
 - 可旋轉的壓板，以便更完美的貼合在木材上。
 - 滑動架的塑膠外殼可以使工具免受灰塵和木碎影響。


應用區域

木工工作、門的修建、輕量 / 精密配件的定位、原型設計、家具組裝、貼皮、在敏感的環境下作業

訂單資訊

尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	品號
250 x 85 x 335	1008	4008158042381	3117s005

應用範例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。