

SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分/超塑性；鋁製外殼和優質木柄 EH 3127.



產品描述

SIMPLEX 3127系列包括複合橡膠/超塑性材料的嵌件組合。
中硬橡膠插入件（3202系列）具有超低磨損，衝擊緩沖和無味的特性，比傳統的橡膠槌具有更長的使用壽命。

超塑性插入件（3207系列）比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼，使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。這也使軟面槌成為重量輕，易於攜帶的工具。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特色:

- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）的插入件組合而成。
- 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼，使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。輕巧且易於攜帶的工具。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

讓樹木檢查員與專家可於疑似受損部位進行診斷

材質

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鋁

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		200	4030618302766	AAA905c002	21-04-09-16	3127.030
40	115	325	325 x 115 x 40		370	4030618302773	AAA905c002	21-04-09-16	3127.040
50	135	370	370 x 135 x 50		680	4030618302780	AAA905c002	21-04-09-16	3127.050
60	150	405	405 x 150 x 60		950	4030618302797	AAA905c002	21-04-09-16	3127.060

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。