

SIMPLEX 嵌件，50至40 · 超級塑膠，白色  
EH 3207.

## 產品描述

SIMPLEX超塑性插件（3207系列），其硬度約為。65 Shore D是中等硬質刀片。此白色塑料插件由擠壓成型且極其均勻的材料組成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。此特殊版本的頭部直徑為50mm，但內置於D40mm外殼中。超大的接觸面可在對帶有敏感表面的工件進行輕柔加工時提供最大的保護，而不會有刮擦外殼的危險。

產品特點:

- SIMPLEX超塑插件
- 白色的
- 柔軟的
- 中硬
- 非常耐用
- D50mm的頭部直徑，用於安裝在D40mm的外殼中
- 接觸面過大，可防止刮擦外殼

## 應用區域


在敏感環境中驅動配件，輕量 / 精密工件的定位和調整，接合作業，傢俱組裝

## 材質

入子

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

## 訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
50	55 x 55 x 55	80	4030618304050	AAA938c002	21-04-91-06	3207.051

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

## 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。