

SUPERCRAFT 軟面槌 · 帶防爆鋼管手柄，黃色螢光塗層和人體工學，防滑握把
EH 3377.

產品描述

SUPERCRAFT 軟面木槌的管狀頭部裝有鋼丸。由此產生的效果是，當錘子的接觸面撞擊工件時，鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。減少的回彈允許以完美的效率吸收衝擊能量。結果是異常巨大的影響。更重要的是，與普通鋼質木槌相比，SUPERCRAFT 軟面木槌可以大大提高工作安全性，減少接頭的應力，並具有更好的降噪效果。

可更換的刀片提供出色的衝擊質量，並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它們由擠壓和極其均勻的材料組成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它們的耐磨性和耐用性要高得多，即使在零度以下的溫度下也不會碎裂。

此版本配有防斷裂鋼管手柄和符合人體工程學的防滑橡膠手柄。黃色螢光粉塗層使查找軟面木槌變得快捷方便。

所有焊接接頭完全由機器人焊接。衝擊板和錘頭之間的焊接連接非常緊密且質量上乘，即使在最大負載下也能防止鋼丸填充物逸出。

此版本的尺寸範圍從 D30mm 到 D60mm。

產品特點：

- 無反彈，額外強大的打擊。
- 降噪和溫和的關節。
- 插入物由具有最大強度的特殊尼龍製成。
- 帶有符合人體工程學的防滑橡膠手柄的防斷裂鋼管手柄。
- 完全機器人焊接。
- 手柄和插件可更換。
- 黃色螢光粉末塗層使查找工具變得快速而容易。
- 可提供 D30mm 至 D60mm 的尺寸。

應用區域

飛行器的保養，輕量 / 精密工件的定位和調整，鋒利邊緣的工件組裝，汽車和卡車行業的組裝與維修，板金成形，整平作業，外殼組裝，工廠建設，保養作業，軟墊安裝工 / 皮革製件工，使用沖孔器打洞，使用孔眼打孔器打洞，釘入U型釘

材質




把手

- 鋼管和人體工學形橡膠把手

入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 噪音抑制
- 非常大的衝擊

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]					
30	110	295	295 x 110 x 32		585	4030618309413	AAA905c002	21-04-09-16	3377.130
40	115	305	305 x 115 x 40		805	4030618309420	AAA905c002	21-04-09-16	3377.140
50	120	315	315 x 120 x 50		1150	4030618309437	AAA905c002	21-04-09-16	3377.150
60	145	325	325 x 145 x 60		1750	4030618309444	AAA905c002	21-04-09-16	3377.160

應用範例











遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。