

BLACKCRAFT 軟面槌 · 帶有防破裂的鋼管把手, PUR 披覆和人體工學設計, 防滑抓取
EH 3379.

產品描述

BLACKCRAFT 軟面木槌的管狀頭部裝有鋼丸。由此產生的效果是，當錘子的接觸面撞擊工件時，鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。減少的回彈允許以完美的效率吸收衝擊能量。結果是異常巨大的影響。更重要的是，與普通鋼槌相比，BLACKCRAFT 軟面木槌可以大大提高工作安全性、減少接頭應力和更大的噪音抑制。BLACKCRAFT 完全覆蓋有聚氨酯塗層。除了保持軟面槌不受腐蝕外，這種塗層還可以保護工件，防止劃傷以及在誤擊時產生火花，並具有額外的減振效果。衝擊側的厚聚氨酯層確保了較長的使用壽命。

BLACKCRAFT 的特點還在於其防斷裂鋼管手柄和符合人體工程學的防滑手柄。此版本的尺寸範圍從 D40mm 到 D60mm。

產品特點:

- 無反彈，額外強大的打擊。
- 降噪和溫和的關節。
- 全聚氨酯塗層：無腐蝕，工件無划痕，誤擊時無火花，附加減振效果。
- 衝擊面採用厚聚氨酯塗層，使用壽命長。
- 符合人體工程學的防滑和防斷裂鋼管手柄。
- 可提供 D40mm 至 D60mm 的尺寸。

應用區域

汽車和卡車行業的組裝與維修，更換被刺破的輪胎，車本體建造，凹陷移除，輕量 / 精密工件的定位和調整，整平作業，板金成形，保養作業，處理具有敏感表面的組件

材質

把手

- 鋼管和人體工學形橡膠把手

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
40	110	300	300 x 110 x 40	640	4030618301813	AAA905c002	21-04-09-16	3379.040
50	115	310	310 x 115 x 50	900	4030618301820	AAA905c002	21-04-09-16	3379.050
60	120	315	315 x 120 x 60	1300	4030618301837	AAA905c002	21-04-09-16	3379.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。