

SUPERCRAFT 軟面槌 · 帶有符合人體工程學，防滑和防斷裂的三件式手柄

EH 3399.



產品描述

SUPERCRAFT 錘的頭管裡填充有鋼珠。這樣做的效果是，當敲擊面接觸到工件時，填充的鋼珠動作會遲延。由於減少了回彈，衝擊能量得以充分利用。可以確實有力的敲擊。此外，與普通鋼錘相比，使用 SUPERCRAFT 錘工作更安全，更能保護關節，噪音更低。

可互換的衝擊入子具有出色的衝擊性能，保證最大強度和最高耐用性。它們由擠壓得極其均勻的材料製成。因此，與注塑塑膠入子相比，它具有更高的耐腐蝕性和耐磨性，即使在零度以下也不會開裂。

三種成分的手柄包含一個牢不可破、靈活的玻璃纖維核心，外面包裹著依據人體工學成形的聚丙烯和彈性體層，即使是粘有油脂的手也能牢固握住。頭部的耐磨粉末塗層可防止腐蝕。所有焊縫完全由機器人焊接。擋板和槌頭之間有一個極其緊密且高品質的焊接縫，即使在最大負荷下也能防止鋼珠填充物漏出。這種設計的尺寸從 D40mm 到 D60mm 都有。

產品特點:

- 無反彈力，適合非常有力的敲擊。
- 低噪音並保護關節。
- 可更換的衝擊入子由特殊尼龍製成，具有最大強度。
- 牢不可破的防滑三成份手柄，帶有玻璃纖維芯
- 完全由機器人焊接。
- 提供 D40mm 至 D60mm 尺寸

應用區域

汽車和卡車行業的組裝與維修, 輕量 / 精密工件的定位和調整, 鋒利邊緣的工件組裝, 整平作業, 外殼組裝, 工廠建設, 保養作業, 板金成形

材質

把手

- 人體工學，防滑的三件式把手

入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 噪音抑制
- 非常大的衝擊

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]					
40	115	365	374 x 116 x 42		790	4030618312796	AAA905c002	21-04-09-16	3399.040
50	120	375	382 x 120 x 50		1040	4030618312802	AAA905c002	21-04-09-16	3399.050
60	145	385	392 x 145 x 60		1625	4030618312581	AAA905c002	21-04-09-16	3399.060

應用範例









遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。