

木槌 · 不反彈

EH 3408.



產品描述

Halder 的 3408 系列提供從 D20mm 到 D50mm 的各種尺寸的落槌。實際上，落槌是沒有手柄的軟面板，允許用戶直接將槌頭握在手中。適用於可及性有限而無法使用木槌工作的場合，它們也非常適合精確施加衝擊力，以完美的精度敲擊工件並以最小的力工作。這些小幫手的兩端裝有可更換的、降噪的、非常耐磨且防碎的特殊尼龍頭。由於鋼丸填充，它們是無回彈工具。由此產生的效果是，當木槌的接觸面撞擊工件時，鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。減少的回彈讓衝擊能量以完美的效率被吸收，允許在減少關節應變和低噪音的情況下工作。

產品特點:

- 不反彈。
- 兩端配有可更換的頭部，由非常耐磨和防碎的特殊尼龍製成。
- 允許以低噪音和最小力進行輕柔的工作。
- 精確施加所需的衝擊力。
- 可訪問性有限的環境的解決方案。
- 可提供 D20mm 至 D50mm 的尺寸。

應用區域

於受限的情況下進行組裝 / 維修 / 保養工作

材質

入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

組裝

尼龍入子是可被替換的。

更多資訊


更多產品

- 落錘/沖頭套件, 4 個

訂單資訊

Ø	↔	尺寸		📏	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
		長 x 寬 x 高	[mm]					
20	150	150 x 20 x 20		215	4030618302087	AAA905c002	21-04-07-02	3408.020
30	155	155 x 30 x 30		470	4030618302100	AAA905c002	21-04-07-02	3408.030
40	160	160 x 40 x 40		785	4030618302124	AAA905c002	21-04-07-02	3408.040
50	165	165 x 50 x 50		1250	4030618302148	AAA905c002	21-04-07-02	3408.050

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎳。