

扭轉分離楔 · 包括由特殊塑料所製造的運輸箱

EH 3556.



產品描述

完美扭曲20°，鍛造堅固的扭曲劈楔提供了大量的劈裂動作，甚至不會因劈裂木頭的挑戰而退縮。衝擊板經過研磨並設計有倒角。

儘管它們的重量為 3,100 克，但側面的凹形把手可確保安全處理並將楔子插入木材中。

傾斜的凹槽可防止楔子反彈 - 即使在冷凍木材中也是如此。

其橙色粉末塗層使楔子始終易於找到。

由特殊塑料製成的方便盒子可確保安全運輸。

可用作 SIMPLEX 劈裂錘 (貨號 3007.160)、SIMPLEX 大錘 (貨號 3007.081-141) 和其他 Halder 林業雪橇 (貨號 3366.0S3-0S6) 的完美補充。

產品特點:

- 堅固的鍛造扭曲分裂楔，具有強大的分裂作用。
- 重量3,100克。
- 側面的凹入式手柄可確保安全搬運。
- 傾斜的凹槽可防止楔形物反彈-即使在冷凍的木材中也是如此。
- 得益於橙色粉末塗層，很容易看到。
- 與Halder八角錘和SIMPLEX劈裂錘完美結合。
- 包括由塑料製成的運輸箱。

應用區域

輕鬆高效地劈木，與 SIMPLEX 劈木錘和 SIMPLEX 大錘完美結合。

通過最佳20°扭曲實現高分裂動作，可與SIMPLEX分裂錘和SIMPLEX八角錘結合使用，最佳使用，鍛造熱處理鋼製成的實心扭曲分裂楔，帶倒角的磨光敲擊板，切削刃已打磨 毛坯，帶有導向槽，鍛造的對角線槽和兩側鍛造的凹入式把手。

材質

- 熱處理鋼,重力鍛造,拋光與倒角.

更多資訊

注意事項

只能用帶有塑料插入件的軟面錘來驅動鋼楔。
在鋼上敲擊鋼可能導致碎裂。

訂單資訊

尺寸		長 x 寬 x 高	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
[mm]	[mm]						
260	50	260 x 50 x 66	3100	4030618302803	EAC448c004	21-04-19-02	3556.260

應用範例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎳。