

SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分；帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄 EH 3702.



產品描述

SIMPLEX 3702系列的兩側均配有復合橡膠嵌件。這種中等硬度的橡膠嵌件（3202系列）絕對是最暢銷的產品。超低磨損，衝擊緩衝且無異味，與傳統的橡膠槌相比，它的使用壽命更長。

黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。

n遵循智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以改裝。這意味著節省了金錢和資源。該版本的尺寸從D30mm到D80mm不等，可以作為大槌（3702.081）使用。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有復合橡膠內襯（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大槌。

應用區域

園藝與景觀美化，路面鋪砌，鋪路的路邊石鑲嵌，石造工程 / 樓梯設置，柵欄建造，鷹架結構，帳篷結構，組合屋結構，木作業，維護和維修工作

材質

把手

- 玻璃纖維套上橡膠把手

入子

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 強化鑄鐵，黑色

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		460	4030618303367	AAA905c002	21-04-09-16	3702.030
40	115	325	325 x 115 x 40		890	4030618303374	AAA905c002	21-04-09-16	3702.040
50	135	335	335 x 135 x 50		1250	4030618303381	AAA905c002	21-04-09-16	3702.050
60	150	410	410 x 150 x 68		1830	4030618303398	AAA905c002	21-04-09-16	3702.060
80	175	490	490 x 175 x 80		3420	4030618303404	AAA905c002	21-04-09-16	3702.080

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。