

SIMPLEX 軟面槌 · 尼龍; 帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄  
EH 3708.

## 產品描述

SIMPLEX 3708系列的兩側均配有尼龍插件。  
白色插入件 (3208系列) 具有出色的衝擊質量，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。此外，它還耐油脂。

黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的 (對濕氣不敏感)。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。該版本的尺寸從D30mm到D80mm不等，可以作為大錘 (3708.081) 使用。

## 產品特點:

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有尼龍襯套 (白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油和油脂)。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機 (對濕氣不敏感)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘。

## 應用區域

工件的調整, 鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 模具結構, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 板金成形, 維修與保養工作

## 材質

## 把手

- 玻璃纖維套上橡膠把手

## 入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

## 外殼

- 強化鑄鐵，黑色

## 訂單資訊

| Ø  |     |     | 尺寸<br>[mm] | 長 x 寬 x 高      |      | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | 品號       |
|----|-----|-----|------------|----------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 30 | 90  | 300 |            | 300 x 90 x 34  | 460  | 4030618303541 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3708.030 |
| 40 | 115 | 325 |            | 325 x 115 x 40 | 880  | 4030618303558 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3708.040 |
| 50 | 135 | 335 |            | 335 x 135 x 50 | 1240 | 4030618303565 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3708.050 |
| 60 | 150 | 410 |            | 410 x 150 x 68 | 1820 | 4030618303572 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3708.060 |
| 80 | 175 | 490 |            | 490 x 175 x 80 | 3390 | 4030618303589 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3708.080 |

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

## 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎢。