

SIMPLEX 的長柄大槌 · 橡膠成分/尼龍；帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄  
EH 3728.

## 產品描述

3728系列的SIMPLEX八角錘由複合橡膠/尼龍製成的插入件組合而成。中硬橡膠插入件（3202系列）具有超低磨損，衝擊緩沖和無味的特性，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

尼龍嵌件（3208系列）具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。此外，它還耐油脂。

黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。這款八角錘的總重量和總長度分別為3775克和800毫米，尺寸為D80毫米。

## 產品特點:

- SIMPLEX八角錘與複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油和油脂）的插入件組合）。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量來增加衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D80mm（總重量3,775g）。

## 應用區域

鋒利邊緣的工件組裝，外殼組裝，工廠建設，廳堂建造，鋼結構，展場搭建，維修與保養工作

## 材質

## 把手

- 玻璃纖維套上橡膠把手

## 入子 1

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

## 入子 2

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑（即使溫度低於0）
- 油和油脂抗性

## 外殼

- 強化鑄鐵，黑色

## 訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175 800 [mm]	800 x 175 x 80	3775	4030618305019	AAA938c002	21-04-09-20	3728.081

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

## 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。