

SIMPLEX 軟面槌 · 銅/尼龍；帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄 EH 3748.



產品描述

SIMPLEX 3748系列包括銅/尼龍嵌件組合。

代表了SIMPLEX選擇中最堅硬的嵌件，銅嵌件（3804系列）產生了極高的衝擊力，但與鋼錘相比，它的柔和度更高。它是常規銅錘的替代品。

尼龍嵌件（3208系列）具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。此外，它還耐油脂。

黑色的增強鑄鐵外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸為D30mm和D40mm。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌具有銅（硬）/尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油和油脂）的插入物組合。
- 堅固的增強鑄鐵外殼通過增加重量來增加衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm和D40mm。
- 替代經典的銅錘。

應用區域

工廠建設，板金成形，汽車和卡車行業的組裝與維修

材質

把手

- 玻璃纖維套上橡膠把手

入子 1

- 銅含塑膠座
- 硬

入子 2

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑（即使溫度低於0°）
- 油和油脂抗性

外殼

- 強化鑄鐵，黑色

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		560	4030618305040	AAA905c002	21-04-09-16	3748.030
40	115	325	325 x 115 x 40		1150	4030618305057	AAA905c002	21-04-09-16	3748.040

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎳。