

BASEPLEX 軟面錘 · 尼龍/尼龍，帶鋅壓鑄外殼和木柄  
EH 3908.

## 產品描述

BASEPLEX 代表了產品線中的價格入門模型，無疑符合 Halder 的高質量標準。BASEPLEX 軟面槌系列 3908 的兩側均配有尼龍嵌件。這種白色嵌件比紅色醋酸纖維素嵌件稍硬，而且耐磨。

閥體由優質鋅壓鑄製成，帶有一個過衝保護器和一個技術先進的刀片支架。

木手柄符合人體工程學並塗漆。插件和手柄是可更換的。

此版本的尺寸範圍從 D25mm 到 D50mm。

產品特點:

- BASEPLEX 軟面槌，兩側均帶有尼龍內襯（白色，耐磨）。
- 具有常規 Halder 質量的產品線價格入門款。
- 主體由優質壓鑄鋅製成，配有防撞保護器和用於刀片的技術先進的刀柄。
- 符合人體工程學的光亮木手柄。
- 插入件和手柄是可更換的。
- 尺寸從 D25mm 到 D50mm

## 應用區域

多用途的使用，適用於強烈的衝擊

## 材質

把手

- 木材

入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於 0)
- 油和油脂抗性

外殼

- 鋅壓鑄

## 訂單資訊

| Ø  |     |     | 尺寸<br>長 x 寬 x 高<br>[mm] | <br>[g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | 品號       |
|----|-----|-----|-------------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 25 | 86  | 270 | 270 x 86 x 25           | 215     | 4030618304104 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3908.025 |
| 30 | 95  | 280 | 280 x 95 x 30           | 360     | 4030618304111 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3908.030 |
| 40 | 103 | 330 | 330 x 103 x 40          | 510     | 4030618304128 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3908.040 |
| 50 | 117 | 340 | 340 x 117 x 50          | 940     | 4030618304135 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3908.050 |

## 遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。