

吊帶 · 根據DAN80

EH 4218.



產品描述

它們被用作球鎖銷的失效保護。
保持電纜的特點是其輕質和彈性結構。
除了標準版本外，我們還生產符合標準的所有其他版本（各種長度）和設計（類型 [圖] 1 - 3）。
所有鑰匙環變體（黃銅、DAN 191C20、DAN191-21、DAN191-14、DAN191-20）都可選。交貨時間短是可能的。

材質

- 繩
- 尼龍，白色（根據MIL-C-5040 Typ III）
- 鑰匙圈
- 不銹鋼（根據 DAN191C20）
- 電纜接線片
- 銅，鍍鋅鍍錫（根據 DIN46237 4-6）
- 隔離
- 尼龍（聚酰胺），黃色

更多資訊


注意事項

其它資料歡迎洽詢。
特殊的樣式歡迎洽詢。

更多產品

- 保持纜
- 吊帶，根據NSA5732

圖面



圖片 1



圖片 2



圖片 3

訂單資訊

尺寸 L +5 -3 [mm]		品號
	[g]	
帶電纜接線頭和鑰匙環，兩端 - 相片 1		
200	5,0	4218.A20
帶電纜接線頭 / 帶電纜接線頭和鑰匙環 - 相片 2		
200	5,0	4218.B20
兩端帶有電纜接線頭 - 相片 3		
430	5,6	4218.C43

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。