

FAQ - 分割定位柱

哪種類型的連線可用？

3 針插頭 M8x1 (滾花螺絲連接可自由旋轉) , 附 PUR 電纜 0.5 m

有哪些 IP 防護等級？

P 67

耗電量是多少？

≤ 8 毫安培

開關頻率如何？

1,000 Hz

感測器可以在什麼溫度範圍內使用？

-25 °C to +75 °C

是否有 (反接) 極性保護？

有

有短路保護嗎？

有

是否有開機脈衝抑制？

有